

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm
Drožialaužis	UM1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNNG 120408
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB725-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui