

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080404 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UN1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M

Drožialaužis	UN1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kietlydinys	HB725-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui