

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB725-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	UM1

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui