

**Garant****WNMG 060408, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WN. G 060408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UN1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB725-1
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	UN1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui