

Garant**SNMG 120408, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB725-1 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB725-1
Drožlialaužis: UM1
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	UM1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Kietlydinys	HB725-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI

Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui