

Garant
SNMG 120412, Rūšis: HB725-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120412 HB725-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB725-1
 Drožlialaužis: UM1
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kietlydinys	HB725-1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	UM1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui