

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TN. G 160408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Drožlialaužis	UM1

Kietlydinys	HB725-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui