

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VN. G 160408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1
Drožlialaužis: UM1
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Kietlydinys	HB725-1

Pagrindinis naudojimas	UNI
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	UM1
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui