

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mmPastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	UM1
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB725-1

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui