

**Garant****DNMG 150612, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150612 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pastūma $f$	0,05 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm

Drožlialaužis	UM1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB725-1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui