

**Garant****TNMG 160404, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB725-1
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	UM1

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui

50 - 250 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekimui