

**Garant****WNMG 080412, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080412 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Pastūma $f$	0,05 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kietlydinys	HB725-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Drožlialaužis	UM1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 6 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui