

Garant
WNMG 080408, Rūšis: HB725-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UN1

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 6 mm

 Pastūma f : 0,05 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,6 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 6 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	UN1
Kietlydinys	HB725-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	UNI
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui