

Garant**CC. T 09T308, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T308 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	UM1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm

Kietlydinys	HB725-1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui