


**Garant****RC.X 1003, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

RC.X 1003 HB725-1 Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	UM1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1003
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB725-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui