

**Garant****CC. T 060204, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB725-1
GTIN	4062406765910
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 060204 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	UM1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	UNI

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB725-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui