

**Garant****RC.T 0602, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260620 HB725-1 |
| GTIN             | 4062406765996  |
| Produktų klasė   | 21G            |

### Aprašymas

RC.T 0602 HB725-1 Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Tolerancija                                   | M                            |
| Kietlydinys                                   | HB725-1                      |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | RCMT 0602                    |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiaus glotnasis apdirbimas |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min               |
| Ašmenys                                       | HM                           |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas      | UNI                             |
| Pjovimo sąlygos             | retai pertraukiamas             |
| Drožialaužis                | UM1                             |
| Pastūma f                   | 0,1 - 0,3 mm/aps,               |
| Pjūvio gylis a <sub>p</sub> | 0,5 - 2 mm                      |
| Produkto rūšis              | keičiamosios plokštelės tekimui |