

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260462 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765972 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DC.T 11T304 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T304 |
| Drožlialaužis | UM1 |
| Pagrindinis naudojimas | UNI |
| Ašmenys | HM |
| Kietlydinys | HB725-1 |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiaus glotnūs apdirbimas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 50 - 250 m/min |
| Tolerancija | M |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 4 mm |
| Pastūma f | 0,05 - 0,5 mm/aps, |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |