

**Garant****CC. T 120408, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 120408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	UM1
Tolerancija	M
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HB725-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui