


Garant**RC.X 1204, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260650 HB725-1
GTIN	4062406766023
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1204 HB725-1 Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1204

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HB725-1
Drožlialaužis	UM1
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui