

Garant**RC.T 0803, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260630 HB725-1
GTIN	4062406766009
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.T 0803 HB725-1 Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMT 0803
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB725-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui