

**Garant****CC. T 120404, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 120404 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm

Pagrindinis naudojimas	UNI
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB725-1
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	UM1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui