

**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HB725-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T304 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

### Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Tolerancija	M
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB725-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui