

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB725-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308

Tolerancija	M
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui