

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260452 HB725-1
GTIN	4062406765965
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	UM1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min

Kietlydinys	HB725-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui