

**Garant****TC. T 110204, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 260982 HB725-1 |
| GTIN             | 4062406765774  |
| Produktų klasė   | 21G            |

**Aprašymas**

TC. T 110204 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis                             | UM1                 |
| Tolerancija                               | M                   |
| Pagrindinis naudojimas                    | UNI                 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 3                   |
| Ašmenys                                   | HM                  |
| Pjovimo sąlygos                           | retai pertraukiamas |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 110204         |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiaus glotnūs apdirbimas      |
| Pastūma f                                     | 0,05 - 0,5 mm/aps,              |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 50 - 250 m/min                  |
| Kietlydinys                                   | HB725-1                         |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm                          |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,2 - 4 mm                      |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekimui |