

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB725-1 Kampos spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	UM1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB725-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui