


Garant**SC. T 09T304, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC. T 09T304 HB725-1 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	UNI
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304

Kietlydinys	HB725-1
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui