

Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120408 HB725-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f: 0,05 - 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	UM1
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm

Kietlydinys	HB725-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui