

Garant
VB. T 160404, Rūšis: HB725-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160404 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

 Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB725-1
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Drožialaužis	UM1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui