

**Garant****VB. T 160408, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VB. T 160408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Kietlydinys	HB725-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160408
Tolerancija	M
Ašmenys	HM

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	UM1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui