

**Garant****VB. T 110304, Rūšis: HB725-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VB. T 110304 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

## Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Kietlydinys	HB725-1

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	UM1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui