

Garant**TC.T 16T304, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260986 HB725-1
GTIN	4062406765798
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC.T 16T304 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	UM1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Ašmenys	HM

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Kietlydinys	HB725-1
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui