

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	UNI
Kietlydinys	HB725-1
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui