

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB725-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mmPastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB725-1
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	UM1
Pagrindinis naudojimas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui