

**Garant****VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 201040 8      |
| GTIN             | 4045197111890 |
| Produktų klasė   | 11X           |

**Aprašymas****Modelis:****Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.**Speciali geometrija **aliuminio apdirbimui**.**Paskirtis:****Aliuminio apdirbimui, griovelių ir kontūrų frezavimui.****Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z   | 1                                     |
| Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,03 mm                               |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$   | 8 mm                                  |
| Koto Ø $D_s$   | 8 mm                                  |
| Bendras ilgis L  | 64 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis $L_c$   | 22 mm                                 |
| Skersinės pastūmos kryptis   | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas  | DIN 6535 HA su h6                     |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | h10                                   |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas                                   | 26 laipsniai                          |
| Kampų nuožulos kampas  | 90 laipsniai                          |
| Danga  | be dangos                             |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ašmenys                          | VHM   |
| Norma                            | Gamykliniai standartai                          |
| Tipas                            | W   |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$            |
| Vidinis aušinimas                | ne  |
| Spalvinis žymėjimas              | geltona   |
| Produkto rūšis                   | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis  | tinka         | 180 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)                          | tinka         | 140 m/min | N         |
| Al >10 % Si  | tinka         | 105 m/min | N         |
| PMMA, akrilas                                      | tinka         | 180 m/min | N         |
| PE-HD  | tinka         | 130 m/min | N         |
| PA 66  | tinka         | 150 m/min | N         |
| PEEK   | tinka         | 130 m/min | N         |
| PF 31  | tinka         | 110 m/min | N         |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 180 m/min | N         |
| Cu   | tinka         | 140 m/min | N         |
| CuZn   | tinka         | 180 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                                     | tinka         |           |           |
| šlapias, min.                                      | ribotai tinka |           |           |
| sausasis   | ribotai tinka |           |           |
| Oras   | ribotai tinka |           |           |

