

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Drožialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a _p	0,2 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui