

Garant**VBMT 160402, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261150 HB7130-2
GTIN	4062406769239
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160402 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160402
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui