

**Garant****DC.T 11T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DC.T 11T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui