

**Garant****VC.T 160402, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VCMT 160402 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui