



## Vamzdžių pjoviklis DP50, skirtas HT vamzdžiams, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	818190 1
GTIN	4003773087809
Produktų klasė	86A

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankio korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko. Be įrankių keičiama geležtė pagaminta iš aukštos kokybės guolių plieno. Optimalus vamzdžio kreipimas ir lengvas pjovimas dėl slydimo guolio ir savaime besireguliuojančių ritinėlių. Dėl pjovimo geležtės su spyruokle pjovimo metu nereikia varginančio reguliavimo.

#### Privalumai:

Vienas įrankis, dvi funkcijos, trys skersmenys. **Vienu žingsniu lengvai ir švariai nupjaukite ir nusklembkite įprastus plastikinius nuotekų vamzdžius.** Glotnus pjūvis: Jokio pakartotinio reguliavimo, šlifavimo ir sumažinta sandariklio užsikimšimo ar pažeidimo rizika.

#### Paskirtis:

Pjauna HT ir daugelį kitų plastikinių vamzdžių, kurių Ø 32, 40 arba 50 mm, o sienelių storis iki 2,4 mm. Lengvas padėties nustatymas dėl aiškaus atskyrimo taško vaizdo. Galimas tolesnis arba preciziškas pjovimas nuo maždaug 10 mm pjūvio ilgio.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė Nr. 818191 dyd. 1 ir atsarginė greitojo keitimo ašis Nr. 818192 dyd. 1.

### Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis Ø	32 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	40 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	50 mm

Svoris	294 g
Ilgis	202 mm
tinka žaliavai	Aliuminis
tinka žaliavai	Varis
tinka žaliavai	VA
tinka žaliavai	žalvaris
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

---

## Priedai

Atsarginė geležtė Tipas 1	818191 1
Atsarginė greitojo keitimo ašis Tipas 1	818192 1