

**Mitutoyo****Plieninis tarpumatis kalibruotas, Lapelių skaičius: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	478242 20
GTIN	2050002071827
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Puikiai tinka įvairioms matavimo užduotims. Vienodo pločio plieniniai lakšteliai, galima sulenkti dėl užlenkiamo lanksto. Ant kiekvieno lapo aiškiai nurodytas dydis. Lapus lengva nuimti, juos galima atidaryti ir užblokuoti atskirai. Tikslumas atitinka gamyklinius standartus.

**Tikslumas:**

0,05 – 0,15 mm  $\pm 0,005$ ; 0,2 – 0,5 mm  $\pm 0,012$ ; 0,55 – 1,0 mm  $\pm 0,020$ .

**Tiekimo sudėtis:**

Įskaitant gamintojo kalibravimo sertifikatą.

**Techninis aprašymas**

Plokštelės storis	0,05 – 1,0 (kas 0,05) mm
Plokštelės ilgis	150 mm
Lapelių skaičius	20
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija	T3
Medžiaga	Plienas

Produkto rūšis

Tarpumatis