

KERN
Skaiciavimo svarstyklės, tipas CIB, Maksimalios svėrimo ribos: 3kg

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479541 3
GTIN	4045761214880
Produktų klasė	47D

Aprašymas
Modelis:

- Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.

Checkweighing ekranas: garsinis arba vaizdinis signalas, kai svėrimo rezultatai neatitinka iš anksto nustatytų ribinių verčių.

Tiekimo sudėtis:

Su elektros tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Techninis aprašymas

Aukštis	120 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Nominalioji įtampa	240 V
Minimalus vieneto svoris	1 g
Gylis	330 mm
Svoris neto	3,5 kg
Plotis	350 mm
Reguliavimo laikas	2 s
Svėrimo plokštės matmenys	315×215 mm
maksimalios svėrimo ribos	3 kg
Padalos vertė	0,2 g
Atkartojimas	0,2 g
Linijishkumas	±0,4 g
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50