

KERN**Skaiciavimo svarstyklės, tipas CIB, Maksimalios svėrimo ribos: 30kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479541 30
GTIN	4045761214835
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

- Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.

Checkweighing ekranas: garsinis arba vaizdinis signalas, kai svėrimo rezultatai neatitinka iš anksto nustatytų ribinių verčių.

Tiekimo sudėtis:

Su elektros tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Techninis aprašymas

Svėrimo plokštės matmenys	315×215 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

maksimalios svėrimo ribos	30 kg
Aukštis	120 mm
Linijiskumas	±4 g
Plotis	350 mm
Padalos vertė	2 g
Svoris neto	3,6 kg
Atkartojimas	2 g
Gylis	330 mm
Reguliavimo laikas	2 s
Nominalioji įtampa	240 V
Minimalus vieneto svoris	10 g
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50