

**KERN****Skaiciavimo svarstyklės, tipas CIB, Maksimalios svėrimo ribos: 6kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479541 6
GTIN	4045761214897
Produktų klasė	47D

**Aprašymas****Modelis:**

- Tiksliosios skaičiavimo svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.
- Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.

Checkweighing ekranas: garsinis arba vaizdinis signalas, kai svėrimo rezultatai neatitinka iš anksto nustatytų ribinių verčių.

**Tiekimo sudėtis:**

Su elektros tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

**Techninis aprašymas**

Minimalus vieneto svoris	2 g
Atkartojimas	0,5 g
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalios svėrimo ribos	6 kg
Gylis	330 mm
Plotis	350 mm
Nominalioji įtampa	240 V
Linijūškumas	±1 g
Svoris neto	3,6 kg
Svėrimo plokštės matmenys	315×215 mm
Padalos vertė	0,5 g
Aukštis	120 mm
Reguliavimo laikas	2 s
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės

## Paslaugos

DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50