

## HEDI

### Kabelių būgnas iš plastiko, Tipas: 25N



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081103 25N
GTIN	4003644024179
Produktų klasė	08B

#### Aprašymas

##### Modelis:

HEDI® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Kompaktiški ir aukštos kokybės HEDI® plastikiniai kabelių būgnai, kurių skersmuo yra 250 mm, ergonomijos ir saugos savybės.

- **7 laipsnių posvyris didesniai posvyriui ir patogiam dėvėjimui.**
- **Nuimamas kabelio laikiklis ir kreipimas optimaliam kabelių tvirtinimui.**
- **Galima paprastai tvirtinti prie sienų.**

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

##### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

#### Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 44
-------------------	-------

Elektros lizdų skaičius	3
Kabelio sandara	3G1,5
Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Kabelio medžiaga	Neopreno guma
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Nominalioji įtampa	250 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	taip
Kabelio klasė	H07RN-F
Laido ilgis	25 m
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Kabelių būgnas