


Garant**CC. T 060202, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 060202 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060202
Kietlydinys	HU7315-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Danga	be dangos
Tolerancija	G
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui