


Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T302 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T302
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Kietlydinys	HU7315-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Danga	be dangos
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui