


**Garant****CCGT 120402, Rūšis: HU7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC.T 120402 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,03 - 0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tolerancija	G
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Drožlialaužis	AF
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120402
Kietlydinys	HU7315-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui