

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DCMT 070202 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Tolerancija	G
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070202
Drožlialaužis	AF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM

Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7315-1
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui